




Montageleitung Taguan 130

Assembling instruction Taguan 130



Draufsicht Oberschale



Folientastatur
Bedruckt = 82.100001
Mit Einschubtaschen = 82.100002

Oberschale offen/geschlossen

Blende in Gehäusefarbe = 27.010285
Blende transparent klar = 27.010286
Blende für infrarot = 27.010287

Displayscheibenset
nur für offene Version!
Nachbestellbar unter 27.010288


Unterschale flach/tief
Taguan-Schraubenset
Nachbestellbar unter 27.010090

Batterie-Anschlußkontakt
27.010281
für einen 9V Monoblock

Batteriehalter 27.010280
für 4 Microzellen Größe AAA

Batteriefachdeckel

Clip 27.010282



Dichtung
Displayscheibe

Platinen-
befestigung
ø2,5x5
Blende

Platinen-
befestigung
ø2,5x5
Taguan-Schraubenset
Nachbestellbar
unter 27.010090

Gehäuse-
verschraubung
ø2,5x8